

Dane aktualne na dzień: 31-01-2026 19:06

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/lornetka-braun-premium-10x50-wp-10-x-50-mm-opis-p-233.html>



Lornetka BRAUN Premium 10x50 WP 10 x 50 mm OPIS!

Cena	99,00 zł
Numer katalogowy	premium10x50wp
Kod producenta	premium10x50wp
Kod EAN	4000567201618
Marka	Braun
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.94
Powiększenie	10
EAN (GTIN)	4000567201618
Model	Lornetka BRAUN Premium 10x50 WP
Przeznaczenie	astronomia
Średnica obiektywów	50
Kod producenta	premium10x50wp

Opis produktu



STAN TOWARU: POWYSTAWOWY, STAN WIZUALNY BARDZO DOBRY, POSIADA LEKKIE RYSKI TRANSPORTOWE, USZKODZONE WNETRZE NIE POZWALA POPRAWIE PATRZEĆ PRZEZ LORNETKE, BRAK JEDNEJ Z

ZAŚLEPEK, (widoczne na zdjęciach poniżej), DOKŁADNY STAN TOWARU ZOSTAŁ UKAZANY NA REALNYCH ZDJĘCIACH NASZEJ AUKCJI, INSTRUKCJA W JĘZYKU POLSKIM, ORYGINALNE OPAKOWANIE.

CENA KATOLOGOWA: 249 ZŁ

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY TOWARU.

Lornetka Braun Lornetka BRAUN Premium 10x50 WP 10 x 50 mm

- **DANE TECHNICZNE:**
- **Pole widzenia - kątowe:** 6.5
- **Pole widzenia - liniowe [m]:** 114/1000
- **Powiększenie:** x10
- **Średnica obiektywu [mm]:** 50
- **Kolor:** Czarny
- **Budowa:** Gumowana obudowa Wodoodporna
- **Funkcje dodatkowe:** Korekcja dioptrii
- **Jasność względna [mm]:** 25
- **Pole widzenia - kątowe:** 6.5
- **Pole widzenia - liniowe [m]:** 114/1000
- **Powiększenie:** x10
- **Średnica obiektywu [mm]:** 50
- **Typ lornetki:** 10 x 50
- **Ustawianie ostrości od [m]:** 7
- **Żrenica wyjściowa [mm]:** 5
- **Lornetka dla dzieci:** Nie
- **Lornetka termowizyjna:** Nie
- **Lornetka z aparatem:** Nie
- **Lornetka z dalmierzem:** Nie
- **Waga [g]:** 940
- **Odstęp żrenicy [mm]:** 16.16
- **Rozstaw okularów [mm]:** 56 - 72
- **Wyjście na statyw:** Tak
- **Wypełnienie gazem:** Tak
- **Kolor:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Astronomia
- **Wymiary [mm]:** 181 x 175 x 75
- **Wyposażenie:** Pasek Pokrowiec Ściereczka czyszcząca
- **Załączona dokumentacja:** Instrukcja obsługi w języku polskim Karta gwarancyjna

Pozwala dostrzec wszystko

Bez względu na to, czy jesteś miłośnikiem ptaków i chcesz podziwiać ich piękno z bliska, czy też planujesz wędrowki górskie i marzysz o widoku na odległe szczyty, lornetka **BRAUN 10x50** z pewnością sprostą Twoim oczekiwaniom. **Obiektywy o średnicy 50 mm** zbierają dużo światła, co pozwala uzyskać wyraźny obraz nawet przy słabszym oświetleniu, dzięki czemu możesz cieszyć się świetnym widokiem zarówno o zmierzchu, jak i o świcie. Lornetka oferuje **dziesięciokrotne powiększenie**, co umożliwia obserwację najdrobniejszych szczegółów. Jakość obrazu podnoszą **powłoki antyrefleksyjne**.

Przemyślana konstrukcja

Lornetka **BRAUN 10x50** została wykonana z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia trwałość i wytrzymałość w każdych warunkach. Jej **ergonomiczny design** i **gumowe wykończenie** sprawiają, że jest wygodna w trzymaniu i łatwa w obsłudze. Dodatkowo oprócz **regulacji ostrości**, zapewniającej Ci idealne ustawienie i ostry obraz lornetka została wyposażona w **możliwość korekcji wartości dioptrii w zakresie +/- 4**.



„G & P Pocus” Sp. z o.o.
ul. Włocławek 10, 01-111 Warszawa, tel. 22 102 10 10
www.gp-pocus.com.pl biuro@gp-pocus.com.pl

LORNETKI BRAUN

Najważniejsze elementy

- A - Centralne pokrętko nastawiania ostrości
- B - Dostrojenie ostrości do indywidualnych potrzeb (zależnie od modelu)
- C - Gwint na statyw (zależnie od modelu lornetki)
- D - Muszla oczna pokręcana lub wywijana (zależnie od modelu)

Nastawianie rozstawu

Trzymając lornetkę oburącz poruszać lewą i prawą częścią lornetki względem siebie w taki sposób, aby patrząc przez nią widać było tylko jedno koło.

Dostrojenie lornetki

1. Patrząc przez lornetkę zamknąć prawe oko i patrząc lewym okiem nastawić za pomocą pokrętki centralnego (A) ostrość na nieporuszający się obiekt.
2. Otworzyć prawe oko i zamknąć lewe oko. Patrząc prawym okiem dostroić ostrość za pomocą pokrętki (B) dostrajania do potrzeb indywidualnych.
3. Obraz jest ustawiony odpowiednio do ostrości widzenia. Kierując lornetkę na inne obiekty skorygować ostrość za pomocą pokrętki centralnego.

Muszle oczne

Osoby noszące okulary mogą dla wygodniejszej obserwacji w zależności od modelu lornetki albo wywinąć gumowe muszle oczne (D) na zewnątrz albo dostosować je poprzez ich pokręcenie.

Mocowanie na statywie (dla modeli z gwintem na statyw)

Większość naszych lornetek jest wyposażona w gwint umożliwiający zamocowanie lornetki na statywie. W tym celu należy usunąć zaślepienie gwintu (C).

Zoom (dla modeli zoom)

Nastawić ostrość zgodnie z opisem powyżej i następnie zmienić położenie dźwigni lub pokrętki zoom w celu powiększenia obrazu.

Pielęgnacja i czyszczenie

W celu wyczyszczenia soczewek używać znajdującej się w komplecie szmatki, lub inną, nie pozostawiającą śladów miękką szmatką. Jeśli na soczewkach pozostały jeszcze cząstki brudu, szmatkę nasączyć lekko specjalnym płynem do czyszczenia szkła optycznego i przetrzeć delikatnie soczewki (nie naciskać).

Uwagi

Nie patrzeć przez lornetkę bezpośrednio na słońce, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.

Chronić lornetkę przed nadmiernymi zabrudzeniami, oraz przed uderzeniami, wstrząsami czy upadkiem.

Nigdy nie rozmontowywać samodzielnie lornetki.

Świadczenia gwarancyjne będą realizowane w oparciu o wypełnioną kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu.













